

## Innsats HDMI, USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm Kobling HDMI+USB, overgangskabel mini jack



| Spesifikasjon                                                                                   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5680 03         | -  | -  | 4010337461913 |
|  svart matt  | 5680 10         | -  | -  | 4010337461920 |

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- Kobling: min. 39 mm
- Overgangskabel: min. 51 mm

Lengde på overgangskabelen: 200 mm

### Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40