

Innsats USB 3.0 type A Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5682 03 6944198	1		4010337461975
 svart matt	5682 10 6944199	1		4010337461982

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 20 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40