



Innsats USB 3.0 type A Overgangskabel



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5683 03 6944201 | 1 | | 4010337462002 |
|  svart matt | 5683 10 6944202 | 1 | | 4010337462026 |

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|------------|
| Monteringsdybde | |
| - Overgangskabel: | min. 46 mm |
| Lengde på overgangskabelen: | 200 mm |

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnenfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40