



Innsats Modular Jack RJ45 kat. 6A 10 Gbit-Ethernet Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5695 03 6944237	1/5		4010337463337
 svart matt	5695 10 6944290	1/5		4010337463344

Tekniske data

Monteringsdybde
- Kobling:

min. 24 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnenfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40