



Innsats Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit Ethernet og SAT-F-kontakt Kobling, SAT-F, isolasjonsforskyvningsklemme Modular Jack

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5697 03 6944243	1/5		4010337463399
 svart matt	5697 10 6944244	1/5		4010337463405

Tekniske data

Monteringsdybde:	35 mm
Bølgeimpedans ved SAT:	75 Ω
For indre leder:	Ø 0,6 til 1 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Electronic-bokserInnenfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40