



Innsats Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit-Ethernet 4-dobbel Kobling



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5698 03 6944246 | 1/5 | | 4010337463429 |
|  svart matt | 5698 10 6944247 | 1/5 | | 4010337463443 |

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 24 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon: Kaiser Elektronik-bokserInnenfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40