© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podtynkowe gniazdo antenowe (UD2410ST)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0041 00	1/5		4010337041009

Właściwości

- Gniazdo przelotowe 2x z przyłączami wtykowymi.
- Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
- Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
- Przejście DC z przyłącza SAT na wejście oraz dwukierunkowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem z mostkowaniem napięcia stałego.
- Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
- Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości TV	
- Zakres częstotliwości:	5 do 862 MHz
- Odsprzężenie:	> 25 dB
- Tłumienie przelotu:	3,5 dB
- Tłumienie: wtyczka R/TV:	8,5 dB
Pasmo częstotliwości SAT	
- Zakres częstotliwości:	950 do 2400 MHz
- Odsprzężenie:	> 20 dB
- Tłumienie przelotu:	5 dB
- Tłumienie: wtyczka SAT:	10 dB
Głębokość montażu:	27 mm

Wskazówki

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Do bezodbiciowego zakończenia przewodu głównego, należy umieścić w ostatnim gnieździe antenowym.
- Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
- Tylko do mocowania śrubowego.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.