


Podtynkowe gniazdo antenowe (UD2415ST)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0042 00	1/5		4010337042006

Właściwości

- Gniazdo przelotowe 2x z przyłączami wtykowymi.
- Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
- Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
- Przejście DC z przyłącza SAT na wejście oraz dwukierunkowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem z mostkowaniem napięcia stałego.
- Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
- Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości TV

- Zakres częstotliwości: 5 do 862 MHz
- Odsprężenie: > 40 dB
- Tłumienie przelotu: 1,2 dB
- Tłumienie: wtyczka R/TV: 13 dB

Pasmo częstotliwości SAT

- Zakres częstotliwości: 950 do 2400 MHz
- Odsprężenie: > 35 dB
- Tłumienie przelotu: 2 dB
- Tłumienie: wtyczka SAT: 14 dB

Głębokość montażu: 27 mm

Wskazówki

- Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
 - Tylko do mocowania śrubowego.
-