

Łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~ z polem opisowym Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	0116 30	-	-	4010337116301

Właściwości

- Ze podświetlającą lampką jarzeniową.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
- W zależności od dostępności.

Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „HEIZUNG EIN/AUS”, „VERWARMING AAN/UIT” jest dołączony.
- Załączony dławik do przewodu 2x (dławik podwójny).
- Podświetlająca lampka jarzeniowa 230 V~ 1,5 mA jest zawarta w zestawie.