



## Podtynkowa obudowa podłogowa z klapką



| Specyfikacja                                                                                                        | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  aluminium odlewane ciśnieniowo    | 0118 00       | -                    | -  | 4010337041252 |
|  wygląd stali szlachetnej matowy | 0118 20       | -                    | -  | 4010337118206 |

### Właściwości

- Puszka podtynkowa podłogowa do montażu urządzeń podtynkowych z mocowaniem za pomocą pierścienia nośnego z zakresu techniki instalacyjnej i teletechniki (np. gniazda wtyczkowe, gniazda wtyczkowe z płytką litą, gniazda przyłączeniowe TAE itd.).
- W celu tworzenia kompletnych jednostek można ustawiać obudowy we wszystkie strony w szeregu z użyciem spinek połączeniowych przymocowanych z tyłu.

### Dane techniczne

Stopień ochrony: IP41

#### Wymiary

- aluminium odlewane ciśnieniowo:
- wygląd stali szlachetnej matowy:

### Wskazówki

- W przypadku montażu w podłodze należy za pomocą wyłoczenia w dolnej części zapewnić odpływ ew. wnikającej wody.