



Podtynkowy łącznik żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0159 00	-	-	4010337159001

Właściwości

- Z blokadą dwustronnego załączania.
- Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	28 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa - LEDi/CFLi:	100 W

Wskazówki

- Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.
- W zależności od dostępności.