








Ramka Gira E2 szary matowy



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x | 0211 37 | 1/10 | | 4010337077299 |
|  1,5x | 1001 37 | 1/10 | | 4010337082422 |
|  2x | 0212 37 | 1/10 | | 4010337077589 |
|  2x, bez przegrody | 1002 37 | 1/10 | | 4010337082439 |
|  3x | 0213 37 | 1/5 | | 4010337077602 |
|  4x | 0214 37 | 1/5 | | 4010337077626 |
|  5x | 0215 37 | 1/5 | | 4010337077640 |

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
 - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-