







Ramka Gira F300 antracytowy (lakierowany)



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x | 0211 83 | 1/10 | | 4010337113461 |
|  2x | 0212 83 | 1/10 | | 4010337113515 |
|  2x, bez przegrody | 1002 83 | 1/10 | | 4010337131878 |
|  3x | 0213 83 | 1/5 | | 4010337113560 |
|  4x | 0214 83 | 1/5 | | 4010337113614 |
|  5x | 0215 83 | 1/5 | | 4010337131861 |

Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dane techniczne

| | |
|------------------|---------------------------|
| Ramka 1x: | B 80,8 x H 80,8 x T 11,4 |
| Ramka 2x: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |
| Ramka 2x b/prz.: | B 80,8 x H 151,9 x T 11,4 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

| | |
|---|---------------------------|
| Ramka 3x: | B 80,8 x H 223,4 x T 11,4 |
| Ramka 4x: | B 80,8 x H 297,7 x T 11,4 |
| Ramka 5x: | B 80,8 x H 366,0 x T 11,4 |
| Promień narożnika: | R 0,5 |
| Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym - Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiem: | min. 50% |
