







Ramka Gira F300 szary matowy (lakierowany)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 86	1/10		4010337113492
 2x	0212 86	1/10		4010337113522
 2x, bez przegrody	1002 86	1/10		4010337131915
 3x	0213 86	1/5		4010337113577
 4x	0214 86	1/5		4010337113621
 5x	0215 86	1/5		4010337131908

Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dane techniczne

Ramka 1x:	B 80,8 x H 80,8 x T 11,4
Ramka 2x:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4
Ramka 2x b/prz.:	B 80,8 x H 151,9 x T 11,4

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Ramka 3x:	B 80,8 x H 223,4 x T 11,4
Ramka 4x:	B 80,8 x H 297,7 x T 11,4
Ramka 5x:	B 80,8 x H 366,0 x T 11,4
Promień narożnika:	R 0,5
Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym - Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiem:	min. 50%
