








## Ramka Gira Standard 55 czysta biel matowa



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x                  | 0211 04       | 1/10/100             |    | 4010337211044 |
|  1,5x              | 1001 04       | 1/10                 |    | 4010337881315 |
|  2x                | 0212 04       | 1/10/100             |    | 4010337212041 |
|  2x, bez przegrody | 1002 04       | 1/10                 |    | 4010337002048 |
|  3x                | 0213 04       | 1/10/100             |    | 4010337213048 |
|  4x                | 0214 04       | 1/5                  |    | 4010337214045 |
|  5x                | 0215 04       | 1/5                  |    | 4010337215042 |

### Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

## Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-