# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Ramka Gira E1 antracytowy**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  1x | 0211 152 | 1/10 | | 4010337125969 |
|  2x | 0212 152 | 1/10 | | 4010337125976 |
|  2x, bez przegrody | 1002 152 | 1 | | 4010337125983 |
|  3x | 0213 152 | 1/5 | | 4010337125990 |
|  4x | 0214 152 | 1/5 | | 4010337126027 |
|  5x | 0215 152 | 1/5 | | 4010337126041 |

**Właściwości**

- Odporny na pękanie.

**Wskazówki**

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
- Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.