








## Ramka Gira Standard 55 czysta biel z połyskiem



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 03	1/10/100		4010337211037
 1,5x	1001 03	1/10		4010337881308
 2x	0212 03	1/10/100		4010337212034
 2x, bez przegrody	1002 03	1/10		4010337001607
 3x	0213 03	1/10/100		4010337213031
 4x	0214 03	1/5		4010337214038
 5x	0215 03	1/5		4010337215035

### Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

## Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-