








Ramka Gira E2 szary matowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 37	1/10		4010337077299
 1,5x	1001 37	1/10		4010337082422
 2x	0212 37	1/10		4010337077589
 2x, bez przegrody	1002 37	1/10		4010337082439
 3x	0213 37	1/5		4010337077602
 4x	0214 37	1/5		4010337077626
 5x	0215 37	1/5		4010337077640

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
 - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-