







## Ramka Gira F200 szary matowy (lakierowany)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 76	1/10		4010337113164
 2x	0212 76	1/10		4010337113218
 2x, bez przegrody	1002 76	1/10		4010337113423
 3x	0213 76	1/5		4010337113263
 4x	0214 76	1/5		4010337113324
 5x	0215 76	1/5		4010337113379

### Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

### Dane techniczne

Ramka 1x:	B 90,0 x H 90,0 x T 11,4
Ramka 2x:	B 90,0 x H 161,1 x T 11,4
Ramka 2x b/prz.:	B 90,0 x H 161,1 x T 11,4

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Ramka 3x:	B 90,0 x H 232,6 x T 11,4
Ramka 4x:	B 90,0 x H 303,9 x T 11,4
Ramka 5x:	B 90,0 x H 375,2 x T 11,4
Promień narożnika:	R 0,3
Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym - Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiem:	min. 50%

---