







## Ramka Gira F100 szary matowy (lakierowany)



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x                  | 0211 176      | 1/10                 |    | 4010337136026 |
|  2x                | 0212 176      | 1/10                 |    | 4010337133667 |
|  2x, bez przegrody | 1002 176      | 1/10                 |    | 4010337133704 |
|  3x                | 0213 176      | 1/5                  |    | 4010337133674 |
|  4x                | 0214 176      | 1/5                  |    | 4010337133681 |
|  5x                | 0215 176      | 1/5                  |    | 4010337135852 |

### Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

### Dane techniczne

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Ramka 1x:        | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6  |
| Ramka 2x:        | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Ramka 2x b/prz.: | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Ramka 3x:   | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Ramka 4x:   | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Ramka 5x:   | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Promień narożnika:  | R 3                       |
| Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym<br>- Wariant kolorystyczny: czysta biel z<br>połyskiem: | min. 50%                  |

---