








## Ramka Gira E2 antracytowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 23	1/10/100		4010337211235
 1,5x	1001 23	1/10		4010337881339
 2x	0212 23	1/10/100		4010337212232
 2x, bez przegrody	1002 23	1/10		4010337002239
 3x	0213 23	1/5		4010337213239
 4x	0214 23	1/5		4010337214236
 5x	0215 23	1/5		4010337215233

### Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

## Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-