







## Ramka Gira F200 antracytowy (lakierowany)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 73	1/10		4010337113157
 2x	0212 73	1/10		4010337113201
 2x, bez przegrody	1002 73	1/10		4010337113416
 3x	0213 73	1/5		4010337113256
 4x	0214 73	1/5		4010337113317
 5x	0215 73	1/5		4010337113362

### Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

### Dane techniczne

Ramka 1x:	B 90,0 x H 90,0 x T 11,4
Ramka 2x:	B 90,0 x H 161,1 x T 11,4
Ramka 2x b/prz.:	B 90,0 x H 161,1 x T 11,4

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Ramka 3x: B 90,0 x H 232,6 x T 11,4

Ramka 4x: B 90,0 x H 303,9 x T 11,4

Ramka 5x: B 90,0 x H 375,2 x T 11,4

Promień narożnika: R 0,3

Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym  
- Wariant kolorystyczny: czysta biel z  
połyskiem: min. 50%

---