



Przełącznik separacyjny 2x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Podtynkowy	0382 00	1/5		4010337382003

Właściwości

- Równoczesne wysterowanie kilku napędów żaluzji.
- Jeden przełącznik separacyjny oddziela elektrycznie po dwa napędy.
- Z dwoma wejściami dodatkowymi do obsługi pojedynczych żaluzji i jednym wejściem centralnym dla funkcji centralnej, np. zegara sterowniczego lub realizacji sterowania centralnego w przypadku rozdziału na kilka wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.
-

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy:	4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100 % czasu załączania
Przylączya	
- Zasilanie:	2 x zacisk śrubowy
- Centralnie:	2 x zacisk śrubowy
- Napęd 1, 2:	po 2 zaciski śrubowe
- Wtórnik 1, 2:	po 1 zacisku śrubowym
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Głębokość montażu:	21,5 mm

Wskazówki

- Podtynkowy przełącznik separacyjny jest montowany w puszcze instalacyjnej (zalecane stosowanie głębokiej puszki instalacyjnej).