


## Przełącznik separacyjny 2x



| Specyfikacja   | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  Montaż natynkowy | 0387 00       | 1                    |    | 4010337387008 |

### Właściwości

- Równoczesne wystawianie kilku napędów żaluzji.
- Jeden przełącznik separacyjny oddziela elektrycznie po dwa napędy.
- Z dwoma wejściami dodatkowymi do obsługi pojedynczych żaluzji i jednym wejściem centralnym dla funkcji centralnej, np. zegara sterowniczego lub realizacji sterowania centralnego w przypadku rozdziału na kilka wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.

### Dane techniczne

|                        |  |
|------------------------|--|
| Napięcie znamionowe:   | AC 230 V, 50 Hz  |
| Prąd łączeniowy:       | 4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100 % czasu załączania |
| Przyłącza              |  |
| - Zasilanie:           | 2 x zacisk śrubowy                                     |
| - Centralnie:          | 2 x zacisk śrubowy                                     |
| - Napęd 1, 2:          | po 2 zaciski śrubowe                                   |
| - Wtórnik 1, 2:        | po 1 zacisku śrubowym                                  |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +70 °C                                    |
| Głębokość montażu:     | 39 mm  |

### Zakres dostawy

- Natynkowy przełącznik separacyjny jest dostarczany w brygosczelnej puszcze rozgałęźnej do montażu w skrzynce żaluzji/rolety.