


## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowym, klapką ze złączem bagnetowym IP66



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	0440 31	-	-	4010337440314

### Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

### Dane techniczne

Przewody  
- (dotyczy tylko 4440 31): sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza  
- do przewodów: od 1,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>

### Wskazówki

- Nie nadaje się do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

### Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.