

## Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z płytą lita Standard 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	0780 01	1/10		4010337780014
 czysta biel z połyskiem	0780 03	1/10		4010337780038
 czysta biel matowa	0780 04	1/10		4010337780045

### Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>

### Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.