

## Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z płytą litą Standard 55



| Specyfikacja                                                                                                | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem       | 0780 01       | 1/10                 |    | 4010337780014 |
|  czysta biel z połyskiem | 0780 03       | 1/10                 |    | 4010337780038 |
|  czysta biel matowa      | 0780 04       | 1/10                 |    | 4010337780045 |

### Dane techniczne

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Głębokość montażu:                    | 25 mm                                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.