

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i płytą litą do podtynkowej puszki instalacyjnej 1x Zaciski wtykane



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 0783 01 | 1/10 | | 4010337783015 |
|  czysta biel z połyskiem | 0783 03 | 1/10 | | 4010337783039 |
|  czysta biel matowa | 0783 27 | 1 | | 4010337783275 |
|  antracytowy | 0783 28 | 1 | | 4010337783282 |
|  kolor aluminium | 0783 26 | 1/10 | | 4010337783268 |
|  czarny matowy | 0783 005 | 1 | | 4010337037507 |
|  szary matowy | 0783 015 | 1/10 | | 4010337081876 |

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu: | 25 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |
| Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem: | 0°C do +45°C |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
-