

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i płytą litą do podtynkowej puszki instalacyjnej 1x Zaciski wtykane**



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem      | 0783 01       | 1/10                 |    | 4010337783015 |
|  czysta biel z połyskiem | 0783 03       | 1/10                 |    | 4010337783039 |
|  czysta biel matowa      | 0783 27       | 1                    |    | 4010337783275 |
|  antracytowy             | 0783 28       | 1                    |    | 4010337783282 |
|  kolor aluminium         | 0783 26       | 1/10                 |    | 4010337783268 |
|  czarny matowy           | 0783 005      | 1                    |    | 4010337037507 |
|  szary matowy            | 0783 015      | 1/10                 |    | 4010337081876 |

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Głębokość montażu:  | 25 mm   |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów:                                 | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura otoczenia<br>- zaawansowana ochrona przed<br>dotknięciem: | 0°C do +45°C                                  |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

## Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
  - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
-