

## Ramka Gira Standard 55 kremowy z połyskiem



| Specyfikacja                                                                                          | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x                  | 0211 01       | 1/10/100             |    | 4010337211013 |
|  1,5x              | 1001 01       | 1/10                 |    | 4010337881247 |
|  2x                | 0212 01       | 1/10/100             |    | 4010337212010 |
|  2x, bez przegrody | 1002 01       | 1/10                 |    | 4010337002017 |
|  3x                | 0213 01       | 1/10/100             |    | 4010337213017 |
|  4x                | 0214 01       | 1/5                  |    | 4010337214014 |
|  5x                | 0215 01       | 1/5                  |    | 4010337215011 |

### Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

## Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
  - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-