







Ramka Gira F100 czarny matowy (lakierowany)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	0211 174	1/10		4010337135968
 2x	0212 174	1/10		4010337133612
 2x, bez przegrody	1002 174	1/10		4010337133650
 3x	0213 174	1/5		4010337133629
 4x	0214 174	1/5		4010337133636
 5x	0215 174	1/5		4010337135845

Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

Dane techniczne

Ramka 1x:	B 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Ramka 2x:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Ramka 2x b/prz.:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Ramka 3x:	B 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Ramka 4x:	B 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Ramka 5x:	B 83,3 x H 368,5 x T 10,6
Promień narożnika:	R 3
Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym - Wariant kolorystyczny: czysta biel z połyskiem:	min. 50%
