








## Ramka Gira F200 szary matowy (lakierowany)



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x                  | 0211 76       | 1/10                 |    | 4010337113164 |
|  2x                | 0212 76       | 1/10                 |    | 4010337113218 |
|  2x, bez przegrody | 1002 76       | 1/10                 |    | 4010337113423 |
|  3x                | 0213 76       | 1/5                  |    | 4010337113263 |
|  4x                | 0214 76       | 1/5                  |    | 4010337113324 |
|  5x                | 0215 76       | 1/5                  |    | 4010337113379 |

### Właściwości

- W wersji kolorystycznej „Czysta biel błyszcząca”: wykonane w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

### Dane techniczne

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Ramka 1x:        | B 90,0 x H 90,0 x T 11,4  |
| Ramka 2x:        | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |
| Ramka 2x b/prz.: | B 90,0 x H 161,1 x T 11,4 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Ramka 3x:   | B 90,0 x H 232,6 x T 11,4 |
| Ramka 4x:   | B 90,0 x H 303,9 x T 11,4 |
| Ramka 5x:   | B 90,0 x H 375,2 x T 11,4 |
| Promień narożnika:  | R 0,3                     |
| Tworzywo sztuczne o obiegu zamkniętym<br>- Wariant kolorystyczny: czysta biel z<br>połyskiem: | min. 50%                  |

---