© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Element podświetlający do obudowy natynkowej



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czarny matowy (lakierowany)	1067 005	-	-	4010337110255

Właściwości

- Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:	0,05 W / 1,65 mA
Natężenie światła:	0,2 cd
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.