










Ramka Gira Standard 55z polem opisowym kremowy z połyskiem



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 01	1/10		4010337091011
 2x pozioma	1092 01	1/10		4010337092018
 2x pionowa	1102 01	1/10		4010337102014
 3x pozioma	1093 01	1/5		4010337093015
 3x pionowa	1103 01	1/5		4010337103011
 4x pozioma	1094 01	1/5		4010337094012
 4x pionowa	1114 01	1/5		4010337008903
 5x pozioma	1095 01	1/5		4010337095019
 5x pionowa	1115 01	1/5		4010337115014

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-