










Ramka Gira E2 z polem opisowym czysta biel matowa



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 22	1/10		4010337084037
 2x pozioma	1092 22	1/10		4010337084082
 2x pionowa	1102 22	1/10		4010337089131
 3x pozioma	1093 22	1/5		4010337084167
 3x pionowa	1103 22	1/5		4010337084204
 4x pozioma	1094 22	1/5		4010337084242
 4x pionowa	1114 22	1/5		4010337084280
 5x pozioma	1095 22	1/5		4010337084365
 5x pionowa	1115 22	1/5		4010337084327

Właściwości

- Udaroodporne.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
 - Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-