










## Ramka Gira E2 z polem opisowym czysta biel z połyskiem



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 29	1/10		4010337084068
 2x pozioma	1092 29	1/10		4010337084129
 2x pionowa	1102 29	1/10		4010337084150
 3x pozioma	1093 29	1/5		4010337084198
 3x pionowa	1103 29	1/5		4010337084235
 4x pozioma	1094 29	1/5		4010337084273
 4x pionowa	1114 29	1/5		4010337084310
 5x pozioma	1095 29	1/5		4010337084396
 5x pionowa	1115 29	1/5		4010337084358

## Właściwości

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  - Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
- 

## Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-