


Ramka Gira E2 z polem opisowym szary matowy



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 37	1/10		4010337082590
 2x pozioma	1092 37	1/10		4010337082651
 2x pionowa	1102 37	1/10		4010337082699
 3x pozioma	1093 37	1/5		4010337082668
 3x pionowa	1103 37	1/5		4010337082729
 4x pozioma	1094 37	1/5		4010337082675
 4x pionowa	1114 37	1/5		4010337082873
 5x pozioma	1095 37	1/5		4010337082682
 5x pionowa	1115 37	1/5		4010337082880

Właściwości

- Udaroodporne.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
 - Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-