










## Ramka Gira E2 z polem opisowym czarny matowy (lakierowany)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 09	1/10		4010337036746
 2x pozioma	1092 09	1/10		4010337036814
 2x pionowa	1102 09	1/10		4010337036807
 3x pozioma	1093 09	1/5		4010337036852
 3x pionowa	1103 09	1/5		4010337036845
 4x pozioma	1094 09	1/5		4010337036890
 4x pionowa	1114 09	1/5		4010337036883
 5x pozioma	1095 09	1/5		4010337036920
 5x pionowa	1115 09	1/5		4010337036913

## Właściwości

- Udaroodporne.
  - Odporne na rozpyloną farbę.
  - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
  - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
  - Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
- 

## Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-