










Ramka Gira Standard 55z polem opisowym czysta biel matowa



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 1x	1091 27	1/10		4010337091271
 2x pozioma	1092 27	1/10		4010337092278
 2x pionowa	1102 27	1/10		4010337102274
 3x pozioma	1093 27	1/5		4010337093275
 3x pionowa	1103 27	1/5		4010337103271
 4x pozioma	1094 27	1/5		4010337094272
 4x pionowa	1114 27	1/5		4010337008927
 5x pozioma	1095 27	1/5		4010337095279
 5x pionowa	1115 27	1/5		4010337115274

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
 - Odporne na rozpyloną farbę.
 - Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
 - Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
-

Wskazówki

- Nie można stosować z: zestawem uszczelnień IP44, obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.
-