© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Ramka Gira E2 z polem opisowym szary matowy (lakierowany)

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
1x	1091 37	1/10		4010337082590
2x pozioma	1092 37	1/10		4010337082651
2x pionowa	1102 37	1/10		4010337082699
3x pozioma	1093 37	1/5		4010337082668
3x pionowa	1103 37	1/5		4010337082729
4x pozioma	1094 37	1/5		4010337082675
4x pionowa	1114 37	1/5		4010337082873
5x pozioma	1095 37	1/5		4010337082682
5x pionowa	1115 37	1/5		4010337082880

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Właściwości

- Udaroodporne.
- Odporne na rozpyloną farbę.
- Ramki z przezroczystym oknem wizualizacyjnym do opisywania urządzeń podtynkowych.
- Szczególnie przydatne w obiektach, w których instalacja elektryczna musi być oznakowana i udokumentowana, np. w administracji, zakładach przemysłowych, portach lotniczych, przedsiębiorstwach i szpitalach.
- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Wskazówki

- Nie można stosować z: obudową natynkową w płaskim wykonaniu, obudową natynkową.