


## Ściemniacz podtynkowy do żarówek z przyciskowym łącznikiem schodowym



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1181 00	1/5		4010337003939

### Właściwości

- Ściemnianie żarówek i wysokonapięciowych lamp halogenowych przy AC 230 V, 50 Hz.
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
- Automatyczna ochrona przed przegrzaniem z ponownym uruchomieniem.
- Z zaciskami śrubowymi.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230/240 V, 50 Hz
Moc przyłączeniowa przy 25°C	
- Żarówki:	100 do 1000 W
- Lampy halogenowe 230 V:	100 do 1000 W
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	od +5 °C do +45 °C

### Wskazówki

- W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.