


Gong natynkowy System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	1200 03	1		4010337200031

Właściwości

- Gong natynkowy w systemie domofonowym Gira służy do dodatkowej sygnalizacji.
- Całkowicie wstępnie zmontowany gong natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Integracja z wariantami designu różnych programów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
- Prosty montaż dzięki zdejmowanym zaciskom śrubowym.
- Prosty demontaż urządzenia podczas prac renowacyjnych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnałów i zasilanie gongu natynkowego poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Połączenie równoległe maksymalnie 3 gongów lub unifonów.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.
- Wyświetlanie LED przy nadchodzącym wywołaniu.
- Możliwość wyłączenia dzwonka.
- Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór melodii dźwięku przywołania – można wybierać spośród pięciu różnych melodii dzwonka.

Przyciski do obsługi gongu sterują następującymi funkcjami

- Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Regulacja głośności dzwonka.

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przylączya	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk śrubowy
- Przycisk przywołania na piętrze:	2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +50 °C
Wymiary	
- Urządzenie:	B 55 x H 127 x T 20 mm

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Wskazówki

- Do montażu na puszcze instalacyjnej potrzebna jest ramka.
 - Do montażu z ramką potrzebna jest ramka 2x bez przegrody.
-