

## Videounifon IP z WLAN



| Specyfikacja                                                                                      | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  szkło białe     | 1237 12       | 1                    |    | 4010337125730 |
|  szkło, czarny | 1237 05       | 1                    |    | 4010337125747 |

### Właściwości

- Nadaje się do domofonia IP.
- Unifon do systemu domofonii IP Gira.
- Unifon z klientem SIP.
- Unifon do bramki systemu domofonowego IP.
- W pełni wstępnie zmontowana jednostka z kolorowym wyświetlaczem HD o przekątnej 17,78 cm (7").
- Komfortowa funkcja głośnomówiąca.
- Pełnopowierzchniowa szklana płyta przednia z funkcją dotykową.
- Bardzo duży kąt widzenia ze wszystkich kierunków.
- Wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku przywołania na piętrze.
- Montaż na ścianie w podwójnej puszcze instalacyjnej.
- Interfejs WLAN.

### Dane techniczne

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:                                  | PoE klasa wydajności PoE 0: DC 48 V PoE Standard PoE: IEEE 802.3af |
| Pobór mocy                                  |                                                                    |
| - Maksymalnie:                              | 8 W                                                                |
| - Typowo:                                   | 4 W                                                                |
| Przylącze sieciowe:                         | RJ45                                                               |
| Przylącze zasilania:                        | Zacisk wtykowy, 2-bieg.                                            |
| Przylącze przycisku przywołania na piętrze: | Zacisk wtykowy, 2-bieg.                                            |
| Przekątna wyświetlacza:                     | 17,78 cm (= 7")                                                    |
| Liczba kolorów:                             | 16,7 M                                                             |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość:         | 800 × 1280 px. 216 ppi                                    |
| Temperatura otoczenia: | od +5°C do +40°C                                          |
| Stopień ochrony:       | IP3XD                                                     |
| Standard sieci WLAN:   | IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz                      |
| Wymiary:               | szer. 181 × wys. 114 × gł. 15 mm (wysokość konstrukcyjna) |

---