

Videounifon IP z WLAN



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szkło białe	1237 12	1		4010337125730
 szkło, czarny	1237 05	1		4010337125747

Właściwości

- Nadaje się do domofonia IP.
- Unifon do systemu domofonii IP Gira.
- Unifon z klientem SIP.
- Unifon do bramki systemu domofonowego IP.
- W pełni wstępnie zmontowana jednostka z kolorowym wyświetlaczem HD o przekątnej 17,78 cm (7").
- Komfortowa funkcja głośnomówiąca.
- Pełnopowierzchniowa szklana płyta przednia z funkcją dotykową.
- Bardzo duży kąt widzenia ze wszystkich kierunków.
- Wejście bezpotencjałowe do podłączenia przycisku przywołania na piętrze.
- Montaż na ścianie w podwójnej puszcze instalacyjnej.
- Interfejs WLAN.

Dane techniczne

Zasilanie:	PoE klasa wydajności PoE 0: DC 48 V PoE Standard PoE: IEEE 802.3af
Pobór mocy	
- Maksymalnie:	8 W
- Typowo:	4 W
Przylącze sieciowe:	RJ45
Przylącze zasilania:	Zacisk wtykowy, 2-bieg.
Przylącze przycisku przywołania na piętrze:	Zacisk wtykowy, 2-bieg.
Przekątna wyświetlacza:	17,78 cm (= 7")
Liczba kolorów:	16,7 M

Rozdzielczość:	800 × 1280 px. 216 ppi
Temperatura otoczenia:	od +5°C do +40°C
Stopień ochrony:	IP3XD
Standard sieci WLAN:	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Wymiary:	szer. 181 × wys. 114 × gł. 15 mm (wysokość konstrukcyjna)
