


Moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1259 00	1		4010337259008

Właściwości

- Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
- Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Możliwość podłączenia maks. 12 mechanicznych przycisków dzwinkowych.
- Kolejne przyciski dzwinkowe można podłączyć za pomocą dodatkowych modułów rozszerzających.
- Można podłączyć maks. jedenaście modułów rozszerzających do jednego głośnika do wbudowania.
- Zapytanie prądu przemiennego przyłączy przycisków dzwinkowych dla uniknięcia utleniania styków przycisków.
- Kompaktowa budowa.
- Zabezpieczenie zacisków przyłączeniowych przed błędnym podłączeniem.
- Mocowanie modułu rozszerzającego za pomocą śrub lub kleju.

Dane techniczne

Podłączenie – przewód łączący:	2 x listwa wtyczkowa
Stopień ochrony:	IP44
Zasilanie:	przez przewód przyłączeniowy
Przyłącza	
- mech. przycisk dzwinkowy:	12 x zacisk śrubowy
- wspólna masa przycisków dzwinkowych:	1 x zacisk śrubowy
- Przewód łączący:	2 x listwa wtyczkowa
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Wymiary	
- z nakładką do mocowania:	szer. 67 × wys. 66,4 × gł. 27 mm
- bez nakładki do mocowania:	szer. 67 × wys. 56 × gł. 27 mm

Wskazówki

- Moduł do rozszerzenia głośnika do wbudowania, jeżeli zachodzi potrzeba podłączenia więcej niż 8 mechanicznych przycisków dzwonekowych.
 - Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 140 użytkownikami audio (np. 1 x głośnik do wbudowania, 11 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 136 x unifon natynkowy).
 - Stopień ochrony IP44 tylko w połączeniu z odpowiednim frontem po zainstalowaniu.
-

Zakres dostawy

- Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
-