

Bramofon 1x TX_44



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	1260 66	1		4010337260660
 antracytowy	1260 67	1		4010337260677
 kolor aluminium (lakierowane)	1260 65	1		4010337260653

Właściwości

- Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
- Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie o dodatkowe komponenty, jak przyciski przywoławcze, moduł informacyjny, kolorowa kamera, Keyless In.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
- Regulowana głośność mowy.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z uderoodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
- Wejście binarne do podłączenia przycisku bezpotencjałowego (zamykacz) jako przycisku przywoławczego.
- Przycisk przywoławczy 1x

Dane techniczne

Zasilanie:	dwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Przyłącza portu magistralnego	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk śrubowy

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Zasilanie dodatkowe: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Wejście binarne: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Przewód łączący: | 2 x listwa wtyczkowa |
| - Wideo: | 1 x listwa wtyczkowa |

Przylączy głośowego urządzenia
podtynkowego

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Przewód łączący: | 2 x listwa wtyczkowa |
|--------------------|----------------------|

Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
------------------------	---------------------

Stopień ochrony:	IP44
------------------	------

Głębokość montażu:	30 mm
--------------------	-------

Wymiary

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Szyldzik z nazwiskiem: | szer. 62 × wys. 62 mm |
|--------------------------|-----------------------|