


## Przycisk przywoławczy 3x do bramofonu TX\_44



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Niezależny od programu	1263 00	1		4010337263005

### Właściwości

- Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
- Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX\_44.
- Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Rozszerzenie bramofonu o dalsze przyciski przywoławcze (można podłączyć maks. 14 samopowrotnych przycisków przywoławczych do jednego bramofonu).
- Oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.

### Dane techniczne

Podłączenie – przewód łączący:	2 x listwa wtyczkowa
Stopień ochrony:	IP44
Zasilanie:	przez przewód przyłączeniowy
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Głębokość montażu:	30 mm
Wymiary	
- Szyldziki z nazwiskami:	szer. 62 × wys. 18 mm

## Wskazówki

- Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony przycisku przywoławczego 3x.

---