



Bramofon natynkowy 6x



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel | 1268 66 | 1 | | 4010337003892 |
|  antracytowy | 1268 67 | 1 | | 4010337003908 |
|  kolor aluminium | 1268 65 | 1 | | 4010337003885 |

Właściwości

- Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
- Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
- Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokątnym.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
- Regulowana głośność mowy.
- Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Sztyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschreibung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
- Niewielka wysokość konstrukcyjna wynosząca tylko 19 mm.

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Zasilanie: | DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) |
| Przylączya | |
| - Magistrala 2-przewodowa: | 2 x zacisk śrubowy |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Zasilanie dodatkowe: | 2 x zacisk śrubowy |
| Stopień ochrony: | IP44 |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +70 °C |
| Wymiary | |
| - Szyldziki z nazwiskami: | szer. 62 × wys. 18 mm |
| - : | szer. 110 × wys. 253 × gł. 19 mm |

Wskazówki

- Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony przycisku przywoławczego 3x.
