


## Obrotowy ściemniacz podtynkowy DALI PT ze zintegrowanym zasilaczem



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2027 00	1		4010337129608

### Właściwości

- Regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
- Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 z Tunable White wg IEC 62386-209.
- Wtórnik obrotowy (Input Device) do nadrzędnych sterowników DALI-2.

### Cechy produktu bez programowania

- Obrotowy ściemniacz podtynkowy ze zintegrowanym zasilaczem do maksymalnie 26 urządzeń DALI.
- Równoległe połączenie maks. 4 obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, z możliwością zasilania maks. 104 urządzeń DALI.
- Obsługa multimaster.
- LED do lokalizacji urządzeń.
- Zasilacz DALI odporny na zwarcie.
- Zapisywanie jasności podstawowej i jasności włączania.
- Zapisywanie wartości granicznych temperatury barwowej.

### Cechy produktu poprzez programowanie za pomocą poleceń sterujących DALI-2

- Odpowiedni jako wtórnik obrotowy (Input Device) do podłączenia do centralnych sterowników DALI-2.
- Obsługuje cztery instancje DALI-2 w celu dostosowania do centralnego sterowania.
- Może być używany do sterowania grupą DALI-2.
- Można aktywować cykliczne wysyłanie poleceń sterujących do urządzeń DALI. Funkcja urządzenia zależy od konfiguracji

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	maks. 2 W
Napięcie znamionowe DALI:	DC 16 V (typ.)
Gwarantowany prąd magistrali:	52 mA
Dopuszczalny prąd magistrali:	maks. 250 mA
Prąd zwarciovowy:	maks. 61 mA

Liczba urządzeń DALI:	maks. 26
Liczba obrotowych ściemniaczy podtynkowych DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle:	maks. 4
Regulacja temperatury barwowej:	2000 do 10000 K
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

---