


Bramka HVAC na podczerwień do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	2029 00	1		4010337132714

Właściwości

- Bramka KNX do integracji klimatyzatorów w systemie KNX.
- Konfiguracja przez ETS.
- Certyfikat KNX Data Secure.
- Pomiar temperatury w pomieszczeniu: pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujników wewnętrznych.
- Pomiar wilgotności powietrza w pomieszczeniu: pomiar wilgotności powietrza w pomieszczeniu za pomocą czujnika wewnętrznego.
- Funkcja scen: zapisywanie do 10 scen.
- 2 wejścia binarne, np. do podłączenia kontaktronów okiennych.
- Zasilanie przez magistralę KNX, dzięki czemu nie jest wymagane dodatkowe zasilanie elektryczne.
- Wskaźnik LED stanu programowania.
- 1 x gniazdo USB typu C.
- Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi urządzeniami klimatyzacji typu split różnych producentów.
- Dwukierunkowe złącze IR.
- Baza kodów IR z możliwością aktualizacji.

Dane techniczne

Napięcie robocze KNX:	DC 29 V
Pobór prądu KNX:	17 mA
Przylącze KNX:	Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +60°C
Względna wilgotność powietrza:	5 do 95% (bez kondensacji)
Rodzaj montażu:	Montaż na ścianie

Wskazówki

- Instalacja tylko wewnątrz pomieszczeń. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, kontaktu z wodą, wysokiej wilgotności powietrza i pyłu.
